



Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 100 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312500 100
GTIN	4019208027845
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 20 mm

Højde, uden bakker H₁: 50 mm

Højde, med bakker H₂: 68 mm

Centrer-Ø B: 70 mm

Centrerdybde C: 3 mm

Nøglefirkant K: 8 mm

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6300 min ⁻¹
Vægt	2,9 kg
Nøglefirkant K	8 mm
Centrerdybde C	3 mm
Højde, uden bakker H ₁	50 mm
Gennemgang E	20 mm
Udv. Ø A	100 mm
Højde, med bakker H ₂	68 mm
Centrer-Ø B	70 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 100 mm	314100 100
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 100 mm	314700 100
Bakkesæt 4 dele, blød Til patron type 100 mm	314500 100