

Garant**Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	310750 200/6
GTIN	4045197152152
Artikelklasse	31R

Beskrivelse**Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med **gevindtapper og flangemøtrikker**.

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt vendebakker **med linsefortanding**.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

Bemærk:

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55029.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 55 mm

Højde, uden bakker H₁: 74,5 mm

Højde, med bakker H₂: 107 mm

Antal gevindtapper: 4

Gevindtappernes størrelse: M12

Nøglefirkant K: 11 mm

Teknisk beskrivelse

Udv. Ø A	200 mm
Konusstørrelse	6
maks. omdrejningstal	3400 min ⁻¹
Vægt	16,7 kg
Nøglefirkant K	11 mm
Højde, med bakker H ₂	107 mm
Antal gevindtapper	4
Gevindtappernes størrelse	M12
Højde, uden bakker H ₁	74,5 mm
Gennemgang E	55 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Bakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200 mm	314400 200
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200 mm	314600 200
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 200	315000 200
Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patronstype 200	315200 200

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314420 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 200 mm	314000 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 200 mm	314020 200
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314620 200