



Opspændingspinol MANOK, Spændehoved (SK): 80



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 329810 80 |
| GTIN | 2050001922502 |
| Artikelklasse | 33H |

Beskrivelse

Udførelse:

Stationær opspændingspinol i massivt støbegods. Høj holdekraft, præcision og stivhed.

Anvendelse:

Mange anvendelsesmuligheder f.eks. bearbejdningscentre, målemaskiner, søjleboremaskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Passende spændehoveder, se nr. 329910–329946.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|---------|
| Længde L | 264 mm |
| Højde H | 140 mm |
| Bredde B | 210 mm |
| Vægt | 23 kg |
| Holderstørrelse | 80 |
| Gentagelsesnøjagtighed | 0,01 mm |
| Afstand, monteringsboring | 236 mm |

| | |
|-------------------|-----------|
| Hulkreds-Ø | 165 mm |
| Maks. spændekraft | 115 kN |
| Nøglestørrelse | 17 mm |
| Hoved-Ø | 115 mm |
| Spændeområde | 5 - 80 mm |
| Produkttype | Skruestik |