

**Garant****Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 250/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Artikelklasse	31R

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

**Anvendelse:**

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med **gevindtapper og flangemøtrikker**.

**Norm:**

**DIN 702-3.**

**Leveringsomfang:**

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

1 sæt vendebakker **med linsefortanding**.

**Specialtilbehør:**

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

**Bemærk:**

Treklo-centrerpatroner med justerbare bakker, se nr. 313120 – 313140.

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55029.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 76 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 83 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 124 mm

Antal gevindtapper: 4

Gevindtappernes størrelse: M12

Nøglefirkant K: 12 mm

## Teknisk beskrivelse

Gennemgang E	76 mm
Vægt	28 kg
maks. omdrejningstal	2700 min <sup>-1</sup>
Konusstørrelse	6
Gevindtappernes størrelse	M12
Antal gevindtapper	4
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	124 mm
Udv. Ø A	250 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	83 mm
Nøglefirkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Drejebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 250	315200 250
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314620 250
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 250 mm	314000 250
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 250 mm	314400 250

Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 250	315000 250
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 250 mm	314600 250
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 250 mm	314020 250
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 250 mm	314420 250