


**3M****Isolerbånd, 15 mm×10 m, Farve: Y/G**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Artikelklasse	08M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**3M™ Temflex® 165** er en **universelt anvendelig og blød PVC-isoleringsstape**. Svært antændelig. Selvslukkende, god bestandighed over for olie og opløsningsmidler.

### Anvendelse:

Til isolering, bundtning, fastgørelse og farvemærkning.

### Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

## Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,15 mm
Bredde	15 mm
Farve	gul- grøn
Længde	10 m
Producentbetegnelse	3M® Temflex® 165

Anvendelse	Kendetegn
Anvendelse	Isolering
Anvendelse	Samling
Anvendelse	Markering
Trækstyrke	2 N/mm
Med liner	nej
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbebåndstype	enkeltidet
Lagertemperatur	20 - 23 °C
temperaturbestandig op til	90 °C
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Klæbekraft på stål	0,2 N/mm
Strækkevne	200 %
Produktnavnsegenskab	15 mm×10 m
Produkttype	Klæbebånd