



## Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 125 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312500 125
GTIN	4019208032047
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Materiale:

Stål

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

#### Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 32 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 56 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 78,5 mm

Centrer-Ø B: 95 mm

Centrerdybde C: 4 mm

Nøglefirkant K: 9 mm

## Teknisk beskrivelse

Centrer-Ø B	95 mm
Centrerdybde C	4 mm
Vægt	4,5 kg
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	56 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	78,5 mm
Udv. Ø A	125 mm
maks. omdrejningstal	5500 min <sup>-1</sup>
Gennemgang E	32 mm
Nøglefirkant K	9 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhms planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patronstype 125 mm	314700 125
--	------------