



Fireklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 100 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312000 100
GTIN	4019208027838
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 20 mm

Højde, uden bakker H₁: 50 mm

Højde, med bakker H₂: 68 mm

Centrer-Ø B: 70 mm
Centrerdybde C: 3 mm
Nøglefirkant K: 8 mm

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,9 kg
Nøglefirkant K	8 mm
Højde, uden bakker H ₁	50 mm
maks. omdrejningstal	4500 min ⁻¹
Centrer-Ø B	70 mm
Gennemgang E	20 mm
Højde, med bakker H ₂	68 mm
Udv. Ø A	100 mm
Centrerdybde C	3 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 100 mm	314700 100
Bakkesæt 4 dele, blød Til patron type 100 mm	314500 100
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 100 mm	314100 100
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patron type 100	315000 100