



## Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/5 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	310700 200/5
GTIN	4019208025575
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Håndbetjent centerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Centerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

#### Norm:

**DIN 702-3.**

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendigt og 1 sæt = 3 hærdede drejebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314000 – 315200. **Spånstop** se nr. 312800.

#### Bemærk:

Treklo-centrerpatron med justerbare bakker, se nr. 313110 – 313140.

DIN 702-3 svarer til den gamle standard DIN 55029.

Farvekode for tilbehør: Röhm planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 55 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 74,5 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 107 mm

Antal gevindtapper: 4

Gevindtappernes størrelse: M10

Nøglefirkant K: 11 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal gevindtapper	4
Konusstørrelse	5
maks. omdrejningstal	4000 min <sup>-1</sup>
Vægt	15,5 kg
Gennemgang E	55 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	107 mm
Udv. Ø A	200 mm
Gevindtappernes størrelse	M10
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	74,5 mm
Nøglefirkant K	11 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200 mm	314600 200
Bakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200 mm	314420 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patronstype 200 mm	314000 200
Bakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200 mm	314400 200

Drejbakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 200	315200 200
Borebakkesæt 3 dele, hårde Til patrontype 200	315000 200
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 200 mm	314620 200