



Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 250 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312500 250
GTIN	4019208026428
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 76 mm

Højde, uden bakker H₁: 82 mm

Højde, med bakker H₂: 122 mm

Centrer-Ø B: 200 mm

Centrerdybde C: 5 mm

Nøglefirkant K: 12 mm

Teknisk beskrivelse

Centrer-Ø B	200 mm
Vægt	25,7 kg
Højde, uden bakker H ₁	82 mm
Udv. Ø A	250 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Centrerdybde C	5 mm
Nøglefirkant K	12 mm
Højde, med bakker H ₂	122 mm
Gennemgang E	76 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Bakkesæt 4 dele, blød Til patron type 250 mm	314430 250
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 250 mm	314030 250
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 250 mm	314630 250
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 250 mm	314100 250
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 250	315100 250
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 250 mm	314700 250