


3M**PVC-advarselsmarkeringsbånd, Farve: WR****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083637 WR
GTIN	2050001712349
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

Tapen egner sig til mærkning af farlige steder og materialeplaceringer samt til markering af hjørner og kanter.

Perfekt egnet til områder med lav belastning fra gaffeltrucks. **3M™ 767i** har røde og hvide striber.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	767i
Længde	33 m
Bredde	50 mm

Farve	hvid rød
Tykkelse	0,125 mm
Klæbebåndstype	enkeltidet
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	Nemt at fjerne
Strækevne	180 %
Klæbemiddel	Naturgummi
Lagertemperatur	20 - 23 °C
Med liner	nej
Bæremateriale	PVC-folie
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
temperaturbestandig op til	29 °C
Trækstyrke	2,28 N/mm
Klæbekraft på stål	0,21 N/mm
Anvendelse	Kendetegn
Anvendelse	Markering
Lager luftfugtighed	50 - 60 %
Produkttype	Klæbebånd