



## Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 315 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312500 315
GTIN	4019208027272
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.**
- **Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.**
- **Høj rundløbsnøjagtighed.**

Sænksmedet, derfor lang levetid og **egnet til maskiner med høje omdrejningstal.**

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Materiale:

Stål

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314100 – 315300. Spånstøp se nr. 312800.

#### Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 103 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 95 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 141 mm

Centrer-Ø B: 260 mm

Centrerdybde C: 5 mm

Nøglefirkant K: 14 mm

## Teknisk beskrivelse

Vægt	44,2 kg
Udv. Ø A	315 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	141 mm
Centrerdybde C	5 mm
Centrer-Ø B	260 mm
maks. omdrejningstal	2300 min <sup>-1</sup>
Nøglefirkant K	14 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	95 mm
Gennemgang E	103 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 315 mm	314100 315
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 315 mm	314700 315