



## Fireklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 160 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312000 160
GTIN	4019208025926
Artikelklasse	36R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

#### Norm:

**DIN 702-4.**

#### Materiale:

Støbegods

#### Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

#### Specialtilbehør:

**Reserve- og ekstrabakker** se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

#### Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 42 mm

Højde, uden bakker H<sub>1</sub>: 65 mm

Højde, med bakker H<sub>2</sub>: 91 mm

Centrer-Ø B: 125 mm

Centrerdybde C: 4 mm

Nøglefirkant K: 10 mm

## Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H <sub>2</sub>	91 mm
Centrerdybde C	4 mm
maks. omdrejningstal	3600 min <sup>-1</sup>
Gennemgang E	42 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	65 mm
Vægt	8,2 kg
Nøglefirkant K	10 mm
Centrer-Ø B	125 mm
Udv. Ø A	160 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 160 mm	314030 160
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 160 mm	314630 160
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patron type 160	315100 160
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patron type 160 mm	314100 160
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patron type 160 mm	314700 160