



Vinkelsliber Classic, Type: 72210500



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- **FEIN High-Power-motor med enorm gennemtræksevne af hensyn til en stor nedbrydningseffekt.**
- **Spærring mod automatisk start efter strømafbrydelse.**
- **Bageste håndgreb kan drejes i 4 positioner.**
- **Slitagefrit, elektrisk bremsesystem EBS stopper maskinen på under 3 sekunder.**
- **FEIN QuickLIN-hurtigskiftesystem til hurtigt, nemt og pålideligt skift af skiver uden brug af værktøj.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstra håndgreb, spændesæt.

Producentbetegnelse: WSB 20-180

Effektforbrug: 2000 W

maks. omdrejningstal: 8.500 min⁻¹

Maks. skive- \varnothing : 180 mm

Maks. skæredybde: 48 mm

Vægt: 4,8 kg

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	2000 W
---------------	--------

Bemærk	QuickIN
Producentbetegnelse	WSB 20-180
maks. omdrejningstal	8.500 min ⁻¹
Maks. skive-Ø	180 mm
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Vægt	4,8 kg
Maks. skæredybde	48 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber