



Fireklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 200 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312000 200
GTIN	4019208025995
Artikelklasse	36R

Beskrivelse

Udførelse:

- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Råflanger nr. 317000 skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Støbegods

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.

1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100 – 315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Farvekode for tilbehør: Röhms planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 55 mm

Højde, uden bakker H₁: 73,5 mm

Højde, med bakker H₂: 106 mm

Centrer-Ø B: 160 mm

Centrerdybde C: 4 mm

Nøglefirkant K: 11 mm

Teknisk beskrivelse

Centrer-Ø B	160 mm
Centrerdybde C	4 mm
Udv. Ø A	200 mm
Højde, uden bakker H ₁	73,5 mm
Vægt	14,6 kg
Nøglefirkant K	11 mm
maks. omdrejningstal	3000 min ⁻¹
Gennemgang E	55 mm
Højde, med bakker H ₂	106 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Bakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm	314430 200
Bakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm	314500 200
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm	314700 200
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patrontype 200 mm	314100 200
Borebakkesæt 4 dele, hårde Til patrontype 200	315100 200
Basisbakkesæt 4 dele hærdede Til patrontype 200 mm	314030 200
Blokbakkesæt 4 dele, blød Til patrontype 200 mm	314630 200