

**Garant****Fladespændepatron, HSK-F 63 kort, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304306 32
GTIN	4045197587626
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**GARANT:** Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

**Bemærk:**

Uden gevind til kølemiddelrør.

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra spændeskruer nr. 309900	32
Udragende længde, A-mål	110 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Udvendig Ø D	72 mm
Adapter	HSK-F 63 kort

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 32 mm	309900 32
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32