

Garant**Fladespændepatron, HSK-A 63 A = 160, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304335 32
GTIN	4045197289155
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

GARANT: Alle skafter er slebne efter hærkning (roligt løb!).**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Bemærk:

HSK 40 og 50, form A og E leveres fra producenten.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	32
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udvendig Ø D	72 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	DIN 69882-4
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 32 mm	309900 32