



Vinkelsliber, Type: AGVM26-230



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv 230 mm vinkelsliber:

- Støvbeskyttet PROtector-motor med blød start og startstrømsbegrænsning.
- Genstartsbeskyttelse.
- Vibrationsdæmpet, drejeligt håndtag.
- Spindellås.

2600 W motor. Med B-Guard anti-kickback-sikkerhedskobling, FIXTEC- spændemøtrik og autobalancer.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb. Inklusive FIXTEC-hurtigspændemøtrik.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	68 mm
Blød opstart	ja
Maks. vibration iht. EN	2,5 m/s ²
Vægt	5,8 kg
Effektforbrug	2600 W
Maks. skive-Ø	230 mm
Producentbetegnelse	AGVM26-230GEXProTector
Bemærk	FIXTEC

Bemærk	autobalancer
Bemærk	Dødmandskontakt
Bemærk	drejeligt håndtag
Genstartsspærre	ja
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT