

Garant**ER-spændetangspatron, HSK-E 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305150 11
GTIN	4045197505033
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Gennemgang boret op (uden indstillingsskrue).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskafti ER-spændepatroner iht. DIN 6499 – form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Bemærk:

Uden RFID/Balluff-Chip-boring.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
Til ER-spændetænger	11
Spændeområde	0,5 - 7 mm
Udvendig Ø D	19 mm
Adapter	HSK-E 40 kort

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-6
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613300 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spændetangssæt, 13 dele, 1-7mm	309010
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308881 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308918 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spændetangssæt, 7 dele, 1-7mm	309155
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308918 5