



## Vinkelsliber, Type: AGV15-125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Artikelklasse	03M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Milwaukee** vinkelsliber med blød start, **genstartsspærre** og overbelastningssikring. Kompakt vinkelsliber 1550 W / 125 mm med **konstantelektronik, antivibrationshåndtag**, Kickback-stop af hensyn til optimal brugerbeskyttelse, skiveskift uden brug af værktøj, **FIXTEC**.

#### Leveringsomfang:

Ekstragreb, beskyttelseskærm, netkabel 4 m.

### Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	33 mm
Maks. skive-Ø	125 mm
Maks. vibration iht. EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Blød opstart	ja
Genstartsspærre	ja
Kickbackstop	ja
Producentbetegnelse	AGV15-125XCProTector
Effektforbrug	1550 W
Vægt	2,6 kg
Energiforsyning	Med kabel

maks. omdrejningstal	11000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Vinkelsliber

---

## Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC
Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT
Beskyttelsesskærm til AGV15-125 Type GUARD-125	077142 GUARD-125