

Garant**Whistle Notch-holder, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	304870 25
GTIN	4045197504883
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med stopskruer.
- Med RFID/Balluff-Chip-hul.

Kendetegn:

Værktøjet klemmes fast i siden med spændeskruen og afstives bagfra med stopskruen. Derved opnås spænding uden slør samt gang med lavt vibrationsniveau.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2°) iht. DIN 1835 E og DIN 6535 HE.

Værktøjet kan indstilles aksialt. Især til opspænding af bor i metal. Længdetab kan takket være efterslibning af boret på endefladerne justere med aksial længde-justering af værktøjsholderen.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	110 mm
Spænde-Ø D ₁	25 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Udvendig Ø D	65 mm
Adapter	HSK-A 63

Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-5
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309880 25
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 25	309890 25
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25