



Båndslibemaskine, Type: 72211351



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Rørbåndsliber med høj skærehastighed og **ekstremt høj materialefjernelse**. Ideel til **bearbejdning af rør og rørbøjninger** – rengøring, fjernelse af misfarvninger, bortslibning af svejsesamlinger som forberedelse til polering og polering til spejlgans-finish. Omdrejningstalområde til slibe-, fleece- og polerbånd kan indstilles variabelt. **forbedret båndføring**. Til rør af rustfrit stål Ø 8–80 mm.

Leveringsomfang:

Slibebånd 2×10 stk. 20×815 mm P120/P180, 2× 10 stk. 40×815 mm P120/P180, 5 stk. fleece-bånd 20×820 mm meget fine, værktøjskuffert af plast.

Bemærk:

Slibevævsblade findes fra nr. 558011.

Emballage: Kuffert

Producentbetegnelse: RS 17-70 E

Effektforbrug: 1200 W

Båndbredde: 20 / 40 mm

Båndlængde: 815 mm

Bearbejdet rør-Ø: 8 - 80 mm

Vægt: 4,2 kg

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	RS 17-70 E
---------------------	------------

Effektforbrug	1200 W
Type	72211351
Båndbredde	20 / 40 mm
Bearbejdet rør-Ø	8 - 80 mm
Maks. vibration iht. EN	4 m/s ²
Båndlængde	815 mm
Vægt	4,2 kg
Maks. båndhastighed	22 mm/s
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Båndslibemaskine

Tilbehør

Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 120	558010 120
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 180	558010 180
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 40	558010 40
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 60	558010 60
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 80	558010 80
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 120	558011 120
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 180	558011 180
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 40	558011 40
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 60	558011 60
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 80	558011 80
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 120	558012 120
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 180	558012 180
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 40	558012 40
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 60	558012 60
Slibebånd, normal korund (A) KK711T Korn 80	558012 80

