

Garant**ER-spændetangspatron, HSK-A 63 lang, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305390 40
GTIN	4045197289650
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Med Ballufchip-boring.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskafti ER-spændepatroner iht. DIN 6499 – form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner, nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300.

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	40
Udragende længde, A-mål	120 mm
Spændeområde	3 - 26 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Adapter	HSK-A 63 lang
Holder-standard	DIN 69882-6
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	309040 24
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309040 8
HiRunER spændenøgle til momentnøgle Type 40	309749 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	308990 19
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309040 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308990 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308990 18

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	308990 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308992 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309040 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	308990 26
HSK-kølemiddelrør Til HSK 40	309880 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309040 19
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 40	309890 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spændemøtrikHigh Speed Til ER 40	309610 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	309040 21
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309040 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spændetangssæt, 23 dele, 4-26mm	309028
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308990 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308992 12

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309040 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308992 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spændetangssæt, 23 dele, 4-26mm	309320
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308990 17