

ER-spændetangspatronsæt, HSK-A 63, til ER-spændepatronstørrelse: 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	305450 32
GTIN	4045197307934
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Fordel:

Højere standtid på grund af systemkoncentricitet $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimal processikkerhed takket være høj spændekraft.**
- **Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).**
- **Lavere produktionsomkostninger.**

Leveringsomfang:

ER-patron (**med møtrik**) nr. 305390, inklusive kunststofkuffert. ER-spændenøgle nr. 309680 str. 32, ER-spændepatroner nr. 308981

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20 mm.

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	32
Adapter	HSK-A 63
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	309000 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm	309432 11

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetangspatron til ER-spændepatronstørrelse 32	305390 32