

ER-spændetangspatronsæt, HSK-A 63, til ER-spændepatronstørrelse: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	305450 16
GTIN	4045197307941
Artikelklasse	37D

Beskrivelse

Fordel:

Højere standtid på grund af systemkoncentricitet $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimal processikkerhed takket være høj spændekraft.**
- **Bedre kvalitet (overfladekvalitet, snævrere fremstillingstolerancer).**
- **Lavere produktionsomkostninger.**

Leveringsomfang:

ER-patron (**med møtrik**) nr. 305390, inklusive kunststofkuffert. ER-spændenøgle nr. 613300 str. 25, ER-spændepatroner nr. 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 mm.

Teknisk beskrivelse

Til ER-spændetænger	16
Adapter	HSK-A 63
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
ER-spændetangssæt, 10 dele, 1-10mm	309160
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetangspatron til ER-spændepatronstørrelse 16	305390 16