

**ER-spændetang til snittap med tætning, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 4,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309403 4,5
GTIN	4045197666017
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med indvendig firkant til positiv medbringning af snittappen.  
Med tætningsprop til indvendig køling (op til maks. 70 bar!).

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner, FAHRION-spændepatroner også til præcisions-ER-spændetangspatroner Centro P.

**Bemærk:**

**HOLEX® ER-spændetænger er ikke kompatible med Centro-P- og HiRunER-spændetangspatroner.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	4,5 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	4031 E
Udvendig Ø D	16,7 mm

Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændehoved