

**Spændepatroner, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305525 20
GTIN	4045197547002
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Med RFID/Balluff-Chip-hul.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Spændekraft op til 500 Nm.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566 – 309570 og nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

passende hagenøgle nr. 628400	52 / 55
Spændestang, udv. Ø D	52 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	90 mm
Spændekraft op til	500 Nm

Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Tilbehør

Hagenøglermed næse Til udvendig møtrik-Ø 52/55 mm	628400 52/55
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 16 mm	309566 16
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 10 mm	309566 10
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 6 mm	309566 6
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 8 mm	309566 8
Spændetang til spændepatron Nom. spænde-Ø d 12 mm	309566 12