

**Spændepatroner, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	305525 32
GTIN	4045197547019
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Lav friktion takket være nåleleje.
- Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
- Støv- og vandtæt.
- Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
- Med RFID/Balluff-chip-boring.
- Spændekraft op til 900 Nm.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566 – 309570 og nr. 309575 – 309576.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	32 mm
passende hagenøgle nr. 628400	68 / 75
Udragende længde, A-mål	135 mm
Spændestang, udv. Ø D	66 mm
Spændekraft op til	900 Nm

Datablad

Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Spændepatroner

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/305525-32>