



Vinkelsliber Deadman, Type: AGVM26-230



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Artikelklasse	03M

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv 230 mm vinkelsliber:

- **Støvbeskyttet PROtector-motor med blød start og startstrømsbegrænsning.**
- **Genstartsbeskyttelse.**
- **Vibrationsdæmpet, drejeligt ekstragreb.**
- **Spindellås.**

Udførelse med dødmandsknap, der slukker, straks efter at den er sluppet. **2600 W** motor. Med B-Guard anti-kickback-**sikkerhedskobling** og **FIXTEC**-spændemøtrik.

Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb. Inklusive FIXTEC-hurtigspændemøtrik.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	AGVM26-230GEXProTector
Maks. skive-Ø	230 mm
Maks. skæredybde	68 mm
Maks. vibration iht. EN	2,5 m/s ²
Effektforbrug	2600 W
Blød opstart	ja
Genstartsspærre	ja
Dødmandskontakt	ja

Vægt	5,8 kg
Energiforsyning	Med kabel
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Bemærk	autobalancer
Bemærk	FIXTEC
Bemærk	Dødmandskontakt
Bemærk	drejeligt håndtag
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT
Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC