



## Vinkelsliber, Type: AGV17-125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Artikelklasse	03M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Milwaukee** vinkelsliber med blød start, **genstartsspærre** og overbelastningssikring. Vinkelsliber 1750 W / 125 mm med **elektronisk forvalg af omdrejningstal**, anti-kickback-funktion og blød start. **Antivibrationshåndtag**, skiveskift uden brug af værktøj, **FIXTEC**-spændemøtrik medfølger.

#### Leveringsomfang:

Ekstragreb, beskyttelseskærm, netkabel 4 m.

### Teknisk beskrivelse

Blød opstart	ja
Genstartsspærre	ja
Maks. vibration iht. EN	9,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. skæredybde	33 mm
Effektforbrug	1750 W
Vægt	2,8 kg
Maks. skive-Ø	125 mm
Kickbackstop	ja
Producentbetegnelse	AGV17-125XEProTector
Energiforsyning	Med kabel

maks. omdrejningstal	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Vinkelsliber

---

## Tilbehør

Spændemøtrik M14 Type NUT	073930 NUT
Spændemøtrik M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC