

**HELICOIL® Plus**  
made by BOLLHOFF**Gevindindsatssæt 10 eller 20 dele, 1,5×D, Gevindtype / -størrelse: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082812 M8
GTIN	4250361203138
Artikelklasse	04D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Metriske gevindindsatser i rustfri, fjederagtigt formet ståltråd. Snoning efter snoning frit gennemgående, medbringertappen fjernes efter montering ved kærven (brudflade). Optimeret konstruktion med nyudviklet indføringsområde, der gør det muligt at isætte og iskrue indsatsen som en skrue.

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

**Anvendelse:**

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

**Leveringsomfang:**

Sæt 10 dele

**Bemærk:**

Selvsikrende indsatser og andre mål leveres på forespørgsel.  
TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrødertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

**Teknisk beskrivelse**

Gevindtype	M8
Sættets indhold	10
Produktnavnsegenskab	1,5×D
Gevinddybde, maks.	1,5×D
Produkttype	Gevindindsats

---

## Tilbehør

Indbygningsspindel Gevindtype / -størrelse M8	082808 M8
---	-----------