



Centrerpatroner med justerbare bakker med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-4, Type: 200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313120 200
GTIN	4019208227788
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.**
- **Med bakkesikring, spænder centrisk.**
- **Stor gennemgang.**
- **Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.**
- **Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.**
- **Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.**
- **Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.**
- **Udvendig kontur med stænkvandskant.**
- **Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.**

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt bakker, 1 spændenøgle, 1 sæt monteringskruer.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).

Teknisk beskrivelse

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	7 - 207 mm
Spændevandring pr. bakke S	6,8 mm
Centrer-Ø B	185 mm
Udv. Ø A	206 mm
Type	200
Vægt	18,6 kg
maks. omdrejningstal	4600 min ⁻¹
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	71 - 214 mm
Gennemgang E	52 mm
Patron- højde D	81 mm
Nøgle, indvendig firkant K	12 mm
Norm	DIN 702-4
Farvekode for tilbehør	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 200	313205 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313250 200
Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 200	313207 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313210 200

Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 200

313200 200