



Centrerpatroner med justerbare bakker med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-4, Type: 250



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313120 250
GTIN	4019208227795
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.**
- **Med bakkesikring, spænder centrisk.**
- **Stor gennemgang.**
- **Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.**
- **Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.**
- **Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.**
- **Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.**
- **Udvendig kontur med stænkvandskant.**
- **Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.**

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt bakker, 1 spændenøgle, 1 sæt monteringskruser.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).

Teknisk beskrivelse

Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	99 - 261 mm
Centrer-Ø B	235 mm
maks. omdrejningstal	4200 min ⁻¹
Gennemgang E	62 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	8 - 253 mm
Vægt	34,5 kg
Udv. Ø A	256 mm
Type	250
Patron- højde D	92 mm
Spændevandring pr. bakke S	8 mm
Nøgle, indvendig firkant K	14 mm
Norm	DIN 702-4
Farvekode for tilbehør	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250	313210 250
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250	313250 250
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 250	313200 250
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 250	313205 250

Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 250

313207 250