



## Vinkelsliber Deadman, Type: 72210529



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077152 72210529
GTIN	4014586851792
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **FEIN High-Power-motor med enorm gennemtræksevne af hensyn til en stor nedbrydningseffekt.**
- **Spærring mod automatisk start efter strømafbrydelse.**
- **Bageste håndgreb kan drejes i 4 positioner.**

**Dødmands**-udførelse, dvs. betjening er kun mulig ved brug af begge hænder. Uden låsbar tænd/sluk-knap.

- **Slitagefrit, elektrisk bremsesystem EBS stopper maskinen på under 3 sekunder.**
- **FEIN QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt, nemt og pålideligt skift af skiver uden brug af værktøj.**

#### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

#### Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstra håndgreb, spændesæt.

Producentbetegnelse: WSB20-180

Effektforbrug: 2000 W

maks. omdrejningstal: 8.500 min<sup>-1</sup>

Maks. skive- $\varnothing$ : 180 mm

Maks. skæredybde: 48 mm

Vægt: 4,8 kg

### Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	180 mm
Producentbetegnelse	WSB20-180
maks. omdrejningstal	8.500 min <sup>-1</sup>
Bemærk	QuickIN
Maks. skæredybde	48 mm
Effektforbrug	2000 W
Maks. vibration iht. EN	6 m/s <sup>2</sup>
Vægt	4,8 kg
Dødemandskontakt	ja
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Vinkelsliber