



Centrerpatroner med justerbare bakker med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-4, Type: 315



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 313120 315 |
| GTIN | 4019208228013 |
| Artikelklasse | 33R |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.**
- **Med bakkesikring, spænder centrisk.**
- **Stor gennemgang.**
- **Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.**
- **Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.**
- **Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.**
- **Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.**
- **Udvendig kontur med stænkvandskant.**
- **Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.**

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt bakker, 1 spændenøgle, 1 sæt monteringskruser.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--|
| maks. omdrejningstal | 3300 min ⁻¹ |
| Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. | 12 - 323 mm |
| Vægt | 64 kg |
| Gennemgang E | 87 mm |
| Patron- højde D | 111 mm |
| Centrer-Ø B | 300 mm |
| Type | 315 |
| Spændevandring pr. bakke S | 10,2 mm |
| Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. | 102 - 319 mm |
| Udv. Ø A | 322 mm |
| Nøgle, indvendig firkant K | 17 mm |
| Norm | DIN 702-4 |
| Farvekode for tilbehør | Röhm centrerpatron med justerbare bakker |
| Produkttype | Centrerpatroner med justerbare bakker |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 315 | 313200 315 |
| Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 315 | 313207 315 |
| Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315 | 313210 315 |
| Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315 | 313250 315 |

Basisbakkesæt, 3 dele,skrå fortanding Til patrontype 315

313205 315