

**Garant****Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 306130 32     |
| GTIN                | 4045197289919 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

**Leveringsomfang:**

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer nr. 309860.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

**Bemærk:**

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

|   |        |
|---|--------|
| Udragende længde, A-mål                           | 100 mm |
| Ekstra medbringerring nr. 309870                  | 32     |
| Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring | 24 mm  |
| Fræsedornslængde L <sub>4</sub>                   | 38 mm  |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                             | 32 mm  |
| passende specialnøgle nr. 309840                  | 32     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D                                  | 58 mm                             |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32                                |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>                       | 32 mm                             |
| Adapter                                       | HSK-A 63 A = 100                  |
| Holder-standard                               | DIN 69882-3                       |
| Holder-standard                               | ISO 12164-1                       |
| Holder-standard                               | DIN 69893                         |
| Form  | A                                 |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal       | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                           | ≤ 6 µm                            |
| Spåntagningsstrategi                          | HPC                               |
| Produkttype                                   | Fræser-indstiksdorn               |

## Tilbehør

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm | 309860 32 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm       | 309840 32 |
| Medbringerring Til dorn-Ø 32 mm     | 309870 32 |