

**Garant****Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 63 kort, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306110 32
GTIN	4045197289872
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

**Leveringsomfang:**

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer nr. 309860.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

**Bemærk:**

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	32
Udragende længde, A-mål	60 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	38 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870	32
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	24 mm

Udvendig Ø D	58 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

## Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
Medbringerring Til dorn-Ø 32 mm	309870 32