

**Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 100 kort, Dorn-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306250 40
GTIN	4045197290014
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840

Holder-standard: DIN 69893

Holder-standard: ISO 12164-1

Holder-standard: DIN 69893

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 70 mm

Fræsedornlængde L₃ med medbringerring: 27 mm

Fræsedornslængde L₄: 41 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 40

Ekstra medbringerring 309870: 40

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	41 mm
---------------------------------	-------

Udragende længde, A-mål	70 mm
Ekstra fræserspændemøtrik 309860	40
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	27 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	40
Ekstra medbringerring 309870	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Udvendig Ø D	70 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Fræserspændeskrue Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40
Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40