



Centrerpatroner med justerbare bakker med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 250/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313140 250/8
GTIN	4019208227917
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.**
- **Med bakkesikring, spænder centrisk.**
- **Stor gennemgang.**
- **Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.**
- **Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.**
- **Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.**
- **Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.**
- **Udvendig kontur med stænkvandskant.**
- **Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.**

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 702-3. Med tapskruer og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt bakker, 1 spændenøgle, 1 sæt monteringskruer.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).

Teknisk beskrivelse

Centrerkonus- Ø B	139,719 mm
maks. omdrejningstal	4200 min ⁻¹
Type	250
Spændevandring pr. bakke S	8 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	8 - 253 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	99 - 261 mm
Antal gevindtapper	4
Holder, kort konus	8
Gennemgang E	62 mm
Gevindtappernes størrelse	M16
Udv. Ø A	256 mm
Vægt	33 kg
Nøgle, indvendig firkant K	14 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 250	313207 250
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 250	313205 250
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 250	313200 250

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250

313210 250

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 250

313250 250
