



Centrerpatroner med justerbare bakker med vendebakker i ét, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 200/5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Artikelklasse	33R

Beskrivelse

Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.**
- **Med bakkesikring, spænder centrisk.**
- **Stor gennemgang.**
- **Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.**
- **Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.**
- **Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.**
- **Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.**
- **Udvendig kontur med stænkvandskant.**
- **Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.**

Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 702-3. Med tapskruer og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Materiale:

Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt bakker, 1 spændenøgle, 1 sæt monteringskruer.

Bemærk:

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).

Farvekode for tilbehør: Röhm centrerpatron med justerbare bakker

Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.: 7 - 207 mm

Spændeområde med hårde påsætningsbakker indiv.: 71 - 214 mm

Spændevandring pr. bakke S: 6,8 mm

Udv. Ø A: 206 mm

Gennemgang E: 52 mm

Centrerkonus- Ø B: 82,563 mm

Teknisk beskrivelse

Holder, kort konus	5
Udv. Ø A	206 mm
Gennemgang E	52 mm
Spændevandring pr. bakke S	6,8 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	7 - 207 mm
maks. omdrejningstal	4600 min ⁻¹
Antal gevindtapper	4
Gevindtappernes størrelse	M10
Centrerkonus- Ø B	82,563 mm
Vægt	16,5 kg
Type	200
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indiv.	71 - 214 mm
Nøgle, indvendig firkant K	12 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

Tilbehør

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313250 200
Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 200	313207 200
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 200	313210 200
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 200	313200 200
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 200	313205 200