

**Garant****Fræserhovedadapter, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306550 32
GTIN	4045197290236
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

**Teknisk beskrivelse**

passende specialnøgle nr. 309840	32
Udragende længde, A-mål	100 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	24 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Udvendig Ø D	78 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

## Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
Notsten, halvrund, til knivhovedholdere til størrelse 32	309898 32
Skrue til notsten Til dorn-Ø D1 32 mm	309896 32
Pasfjeder til knivhovedholdere Til dorn-Ø D1 32 mm	309897 32
Notsten til knivhovedholdere Til dorn-Ø D1 32 mm	309895 32