



## Centrerpatroner med justerbare bakker med grundbakker og hårde påsætningsbakker, DIN 702-3, Type / holder kort konus: 315/8



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Artikelklasse	33R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Maksimal rundløbs- og udskiftningspræcision.**
- **Med bakkesikring, spænder centrisk.**
- **Stor gennemgang.**
- **Dobbelt så stor præcision som krævet i DIN 6386.**
- **Høj spændekraft med ringe kraftanvendelse.**
- **Højere omdrejningstal takket være sikkerhedsstopskyder.**
- **Bakkerne kan hurtigt og let vendes eller udskiftes.**
- **Udvendig kontur med stænkvandskant.**
- **Smørenippel til fedtsmøring af alle glideflader.**

#### Fordel:

Der, hvor der kræves ekstremt høj spændekraft, høj rundløbsnøjagtighed og pålidelig, permanent gentagelsesnøjagtighed.

#### Anvendelse:

Til spindelhoveder DIN 702-3. Med tapskruer og flangemøtrikker. Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

#### Materiale:

**Helt i stål, fuldstændig overfladehærdet.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive: 1 sæt bakker, 1 spændenøgle, 1 sæt monteringskruer.

**Bemærk:**

Boring E kan bores op: Str. 160 til 45 mm, str. 200 til 55 mm, str. 250 til 75 mm, str. 315 til 102 mm (mod merpris).

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	60 kg
Centrerkonus- Ø B	139,719 mm
Holder, kort konus	8
Gevindtappernes størrelse	M16
maks. omdrejningstal	3300 min <sup>-1</sup>
Antal gevindtapper	4
Gennemgang E	87 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv.	12 - 323 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv.	102 - 319 mm
Spændevandring pr. bakke S	10,2 mm
Udv. Ø A	322 mm
Type	315
Nøgle, indvendig firkant K	17 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Centrerpatroner med justerbare bakker

**Tilbehør**

Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 315	313200 315
Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315	313250 315
Basisbakkesæt, 3 dele, skrå fortanding Til patrontype 315	313205 315

Basisbakkesæt, 3 dele, lige fortanding Til patrontype 315

313207 315

Hårdt bakkesæt 3 dele Til patrontype 315

313210 315