

**Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patronstype: 250****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313310 250
GTIN	4019208193342
Artikelklasse	32R

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Fræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Finfræset** underlagsflade, **ikke bruneret**.

**Anvendelse:**

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

**Materiale:**

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

**Passer til :**

Schuck-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313130; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

**Bemærk:**

· **Str. 400 passer også til patronstørrelse 500.**

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

passer til farvekode: Schuck centrerpatron med justerbare bakker

Længde L: 125 mm

Højde H: 50 mm

Notbredde D: 12 mm

Boringsafstand b: 40 mm  
Gængelængde A: 20 mm

## Teknisk beskrivelse

Til patrontype	250 mm
Højde H	50 mm
Notbredde D	12 mm
Boringsafstand b	40 mm
Længde L	125 mm
Gængelængde A	20 mm
passer til farvekode	Röhm centerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centerpatron med justerbare bakker