

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306570 16
GTIN	4045197290243
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- Behandlede HSK-funktionsflader.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Udvendig Ø D: 38 mm

Fræsedornslængde L₄: 17 mm

Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Fræsedornslængde L ₄	17 mm

Udvendig Ø D	38 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm	309860 16