

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-F 63 kort, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306121 27
GTIN	4045197587770
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer nr. 309860.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Uden gevind til kølemiddelrør.

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	33 mm
Udragende længde, A-mål	60 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Ekstra medbringerring nr. 309870	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	21 mm

Udvendig Ø D	48 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	HSK-F 63 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	F
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Medbringerring Til dorn-Ø 27 mm	309870 27
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27