

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 22 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306570 22
GTIN	4045197290250
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- Behandlede HSK-funktionsflader.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Udvendig Ø D: 48 mm

Fræsedornslængde L₄: 19 mm

Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860: 22

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860	22
passende specialnøgle nr. 309840	22
Fræsedornslængde L ₄	19 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm

Udvendig Ø D	48 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22