

Garant**Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306170 40
GTIN	4045197289964
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med RFID/Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

Leveringsomfang:

Inklusive pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer nr. 309860.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornlængde L ₃ med medbringerring	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40
Ekstra medbringerring nr. 309870	40
Fræsedornslængde L ₄	41 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm

Udvendig Ø D	70 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

Tilbehør

Medbringerring Til dorn-Ø 40 mm	309870 40
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40