

**Garant****Fræserhovedadapter, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 27 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306570 27
GTIN	4045197290267
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- Behandlede HSK-funktionsflader.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Udvendig Ø D: 60 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 21 mm

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860: 27

**Teknisk beskrivelse**

Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	21 mm
passende specialnøgle nr. 309840	27
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860	27

Udvendig Ø D	60 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

---

## Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27