

**Kombi-fræser-/dornadapter, HSK-A 100 kort, Dorn-Ø d1: 22 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306250 22
GTIN	4045197289988
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluffchip-boring. HSK-funktionsflader bearbejdede.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med længde- eller tværnot.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840

Holder-standard: DIN 69893

Holder-standard: ISO 12164-1

Holder-standard: DIN 69893

Form: A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6 µm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig Ø D: 40 mm

Fræsedornlængde L<sub>3</sub> med medbringerring: 19 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 31 mm

Ekstra fræserspændemøtrik 309860: 22

Ekstra medbringerring 309870: 22

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra fræserspændemøtrik 309860	22
----------------------------------	----

Udragende længde, A-mål	60 mm
Fræsedornlængde L <sub>3</sub> med medbringerring	19 mm
Passende specialnøgle nr. 309840	22
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	31 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ekstra medbringerring 309870	22
Udvendig Ø D	40 mm
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

## Tilbehør

Fræserspændeskrue Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Medbringerring Til dorn-Ø 22 mm	309870 22