

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-F 63 kort, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306531 40
GTIN	4045197587848
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

Bemærk:

Uden gevind til kølemiddelrør.

Teknisk beskrivelse

Fræsedornslængde L ₄	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40
Udragende længde, A-mål	65 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Udvendig Ø D	88 mm
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	HSK-F 63 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	F
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40