

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 63 kort, Dorn-Ø d1: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306510 40
GTIN	4045197656810
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræerspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840, fræerspændeskruer til indvendig køling nr. 309861.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
Ekstra fræerspændemøtrik nr. 309860 / 309861	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Fræsedornslængde L ₄	27 mm
passende specialnøgle nr. 309840	40

Udvendig Ø D	88 mm
Spænde-Ø D ₁	40 mm
Adapter	HSK-A 63 kort
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 40 mm	309860 40
Specialnøgle Til dorn-Ø 40 mm	309840 40